

Garant**VNMG 160408, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VNMG 160408 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånryder: TIS
Skæredybde a_p : 0,2 - 2 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Spånryder	TIS
Type	HB7415-1
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,2 - 2 mm

Primær anvendelse	S
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning