

Garant**VC.T 110304, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 110304 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	S
Spånbryder	TIS
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	HB7415-1
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning