

**Garant****WNMG 060404, Type: HB7415-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251952 HB7415-1
GTIN	4062406749477
Artikelklasse	21G

## Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	S
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,2 mm/o
Type	HB7415-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Antal skift/skær	6
Spånbryder	TIS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning