

Garant**DNMG 150608, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Skæremateriale	HM
Type	HB7415-1
Primær anvendelse	S
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt.

Spånbryder	TIM
Hjørneradius	0,8 mm
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning