

Garant**WNMG 080404, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251962 HB7415-1
GTIN	4062406749484
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080404 HB7415-1 Type: HB7415-1

Spånbryder: TIS

Skæredybde a_p : 0,2 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder	TIS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min

Antal skift/skær	6
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Skæremateriale	HM
Type	HB7415-1
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning