


**Garant****CNMG 120408, Type: HU7305-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Type	HU7305-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNNG 120408
Skæredybde $a_p$	0,2 - 5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	N

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	AM1
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning