

Garant**DNMG 150604, Type: HU7305-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150604 HU7305-1 Type: HU7305-1

Spånbryder: AM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 400 - 700 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	AM1
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Type	HU7305-1
Belægning	ubelagt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,2 - 5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning