

Garant**DC.T 11T304, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T304 HB7415-1 Type: HB7415-1

Spånbryder: TIS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	2
Spånbryder	TIS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Type	HB7415-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	S
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning