

Garant**VC.T 160402, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VCMT 160402 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	TIS
Type	HB7415-1
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm

Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	S
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160402
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning