

Garant**VNMG 160404, Type: HU7305-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	AM1
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,2 - 5 mm
Belægning	ubelagt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HU7305-1
Antal skift/skær	4
Tolerance	M

Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning