

Garant**VC.T 110302, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VCMT 110302 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Type	HB7415-1
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110302
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	S
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	TIS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning