


Garant**TNMG 160404, Type: HU7305-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Primær anvendelse	N
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Type	HU7305-1
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 5 mm
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	ubelagt
Hjørneradius	0,4 mm

Spånbryder	AM1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning