

Garant**VBMT 110304, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 110304 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm

Type	HB7415-1
Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Antal skift/skær	2
Spånbryder	TIS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning