


Garant**WNMG 080408, Type: HU7305-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 080408 HU7305-1 Type: HU7305-1

Spånbryder: AM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 400 - 700 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Tolerance	M
Spånbryder	AM1
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,2 - 5 mm
Hjørneradius	0,8 mm

Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	6
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Type	HU7305-1
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning