


**Garant****CNMG 120404, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120404 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånryder: VS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Spånryder	VS
Tilspænding $f$	0,15 - 0,5 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120404
Type	HB7130-2
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning