


Garant**CNMG 120404, Type: HU7305-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120404 HU7305-1 Type: HU7305-1

Spånbryder: AM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 400 - 700 m/min**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,2 - 5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Primær anvendelse	N

Belægning	ubelagt
Spånbryder	AM1
Type	HU7305-1
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning