


Garant**CNMG 120408, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	M
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNNG 120408
Spånbryder	VM
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7130-2
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm

Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning