


**Garant****WNMG 060404, Type: HU7305-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	M
Type	HU7305-1
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404
Spånbyrder	AM1

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning