

**Garant****VNMG 160408, Type: HU7305-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VN.G 160408 HU7305-1 Type: HU7305-1  
Spånbryder: AM1  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 400 - 700 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	N
Tilspænding $f$	0,05 - 0,6 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408

Tolerance	M
Skæredybde $a_p$	0,2 - 5 mm
Skæremateriale	HM
Spånryder	AM1
Type	HU7305-1
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	ubelagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning