

**Garant****SNMG 120408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120408 HB7130-2 Hjørneradius: 0,8 mm  
Type: HB7130-2  
Spånbryder: VM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VM
Type	HB7130-2
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning