

Garant**DNMG 150604, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150604 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Spånryder	VS

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning