


Garant**TNMG 160408, Type: HU7305-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TN.G 160408 HU7305-1 Type: HU7305-1

Spånryder: AM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 400 - 700 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	AM1
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Primær anvendelse	N
Belægning	ubelagt
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Type	HU7305-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	M
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	6
Skæredybde a_p	0,2 - 5 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning