


**Garant****CNMG 120408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250060 HB7130-2
GTIN	4062406749262
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120408 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Type	HB7130-2
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Primær anvendelse	M
Spånryder	VS

Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning