

Garant**TNMG 160404, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251432 HB7130-2
GTIN	4062406750008
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbrøder	VS
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning