

Garant**DNMG 110408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110408 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm

Type	HB7130-2
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Spånryder	VM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning