


**Garant****CNMG 120408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120408 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VG

Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VG
Type	HB7130-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning