

**Garant****TNMG 160408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TNMG 160408 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånryder	VM
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Skæremateriale	HM
Tolerance	M

Type	HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	6
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning