


Garant**CNMG 120412, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120412 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7130-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Spånbryder	VM
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning