


**Garant****WNMG 080408, Type: HB7130-2**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

WN.G 080408 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f$	0,1 - 0,5 mm/o
Spånbryder	VM
Skæremateriale	HM
Type	HB7130-2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning