


Garant**CNMG 09T308, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250152 HB7130-2
GTIN	4062406749279
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 09T308 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Primær anvendelse	M
Tolerance	M
Type	HB7130-2

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Spånbrøder	VM
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning