

Garant**DC.T 11T302, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 260356 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750213 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

DCMT 11T302 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 270 m/min |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T302 |
| Tolerance | M |
| Primær anvendelse | M |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Spånryder | VS |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Type | HB7130-2 |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Antal skift/skær | 2 |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendeskærspalte til drejning |