


Garant**SNMG 120404, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120404 HB7130-2 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: HB7130-2
Spånbryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7130-2
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning