

**Garant****DC.T 11T304, Type: HB7130-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260359 HB7130-2
GTIN	4062406750220
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 11T304 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånbrøder: VS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

### Teknisk beskrivelse

Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spånbrøder	VS
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning