

Garant**DNMG 1506 12, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 1506 12 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Spånryder	VG
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150612
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7130-2
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning