

Garant**CC.T 09T308, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T308 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7130-2
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	M

Spånbryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning