

Garant**VNMG 160404, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251732 HB7130-2
GTIN	4062406750022
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbrøder	VS

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning