

Garant**DC.T 070204, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260452 HB7130-2
GTIN	4062406750237
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 070204 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7130-2
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Tolerance	M

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Spånryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning