

**Garant****CC.T 09T302, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260056 HB7130-2
GTIN	4062406750114
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CCMT 09T302 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbrøder: VS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7130-2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance	M
Spånryder	VS
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning