

**Garant****WNMG 060404, Type: HB7130-2**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251952 HB7130-2
GTIN	4062406750046
Artikelklasse	21G

## Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7130-2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånryder	VS
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning