

**Garant****SCMT 120404, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SCMT 120404 HB7130-2 Hjørneradius: 0,4 mm  
Type: HB7130-2  
Spånbrøder: VS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplade	SCMT 120404
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7130-2
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Primær anvendelse	M
Spånbryder	VS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning