

Garant**CC.T 060204, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060204 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	VM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt.

Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning