

Garant**VB.T 160404, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261232 HB7130-2
GTIN	4062406750411
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VB.T 160404 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånbryder	VM
Type	HB7130-2
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning