

Garant**SCMT 09T304, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Spån Bryder	VS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Type	HB7130-2
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.

Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning