

Garant**VC.T 110304, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 110304 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånbryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Primær anvendelse	M

Antal skift/skær	2
Type	HB7130-2
Tolerance	M
Spånbryder	VS
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning