

**Garant****TCMT 110204, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 260952 HB7130-2 |
| GTIN                | 4062406750329   |
| Artikelklasse       | 21G             |

**Beskrivelse**

TCMT 110204 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånbrøder: VS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Tilspænding $f$                          | 0,1 - 0,3 mm/o                     |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 80 - 270 m/min                     |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm                             |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,2 - 1,5 mm                       |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt.                       |
| Primær anvendelse                        | M                                  |
| ISO-kode, vendeskærsplade                | TCMT 110204                        |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Type        | HB7130-2                     |
| Spånbryder  | VS                           |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |