

Garant**VC.T 110302, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261364 HB7130-2
GTIN	4062406750435
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VCMT 110302 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Spånbryder	VS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Type	HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110302
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning