

Garant**TCMT 16T304, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 16T304 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånbryder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7130-2
Spånbryder	VS
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning