


**Garant****SCMT 09T308, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SCMT 09T308 HB7130-2 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,4 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7130-2
Spånbryder	VM

ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T308
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning