

**Garant****TCMT 16T308, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TCMT 16T308 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Type	HB7130-2
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Tolerance	M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning