

**Garant****VB.T 110304, Type: HB7130-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VB.T 110304 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

### Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Spånbryder	VM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Type	HB7130-2
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning